

品番 : EA723PA-30

品名 : 1.7-7.3N·mトルクアダプターセット



販売価格	47,300円(税抜)／ 52,030円(税込)		
カタログ価格	47,300円(税抜)／ 52,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 03:49現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

入組み点数	22	<セット内容>	トルクリミッタービット:1.7・2.8・5.1・7.3(N·m) Hexビット:5/64"・3/22"・1/8"・5/32"・3/16" Hexビット:2.5・3・4・5mm TORXビット: T10・T15・T20・T25・T30 スクリュードライバービット:(+/#1・(-/5mm ソケット:1/2"・ T型ハンドルレンチ
トルク範囲	1.7~7.3N·m	差込六角対辺	1/4"
六角シャンク	1/4"	精度	±10%
材質	クロムバナジウム鋼	重量	434g
ケースサイズ	外寸:105×170×35(H)mm 内寸:100×165×30(H)mm		

プリセット型トルクアダプターの為、設定トルクに達したことを音や感触で明確に知らせ、作業者はトルク値を常に目視で確認する必要がありません。

トルクリミッタービットはそれぞれの設定されているトルク数が決まっている為、締め付け作業の精度と安全性を高め、部品の損傷を防ぐ上で非常に有効です。

T型ハンドレンチには差入口が3ヶ所あり、狭い場所など状況によって使い分けることができます。

ラチエット機構付

ソフト収納ケース付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.