

品番：EA723PA-9

品名：T 9/140cN・m [TORX]トルクドライバー



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 2,460円(税抜)／2,706円(税込)        |      |    |  |
| カタログ価格  | 2,460円(税抜)／2,706円(税込)        |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/15 19:40現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |  |
| カタログページ |                              |      |    |  |



仕様

|                                                               |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| サイズ                                                           | T9   | 六角対辺  | 1/4” |
| 精度                                                            | ±10% | 全長    | 66mm |
| マグネット付                                                        |      |       |      |
| 全長25、50mmの同一サイズのビットがそれぞれ2本ずつ付属しています。                          |      |       |      |
| 一方向(時計回り)測定                                                   |      |       |      |
| スローアウェイ先端のチップ交換にお使い頂けます。                                      |      |       |      |
| トルク値に達すると音と共に空転する為、トルク管理を必要とする様々な精密作業に最適です。                   |      |       |      |
| トルク値(N・m)                                                     | 1.4  | トルク精度 | ±10% |
| スローアウェイ式のチップ交換、樹脂等のデリケートな製品締め付け作業、その他トルク管理が必要とされる精密作業に適しています。 |      |       |      |
| トルク値に達すると空転します。                                               |      |       |      |

代替品

|  |      |           |
|--|------|-----------|
|  | 品番   | EA723VM-3 |
|  | コメント | T9/1.4N.m |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

