

品番：EA723PB-152

品名：1.0-5.0N m トルクドライバースセット(+・-ビット)



販売価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
カタログ価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 19:17現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0503ページ		



仕様

メーカー	PB SWISS TOOLS	型番	※ESCOオリジナルセット品
用途	トルク管理が必要なネジの締付け作業に	〈セット内容〉	・アジャスタブル型トルクドライバー ・プラスビット×2本 ・マイナスビット×2本 ・収納袋
トルクドライバー(アジャスタブル型)	トルク範囲:1.0-5.0N m 精度:±6% 全長:124mm 重量:103g	プラスビット	サイズ:#1・#2 軸長:110・120mm 全長:190・200mm 重量:39・42g
マイナスビット	刃幅:4.0・5.5 刃厚:0.6・0.8 軸長:90・100mm 全長:170・180mm 重量:28・33g	収納袋	サイズ:300×70×50(H)mm 材質:キャンバス生地
適合ビット	EA550CA-0~2 EA550CB-4~8 EA550CC-1.5~6 EA550CE-6~30		

ビット差替式

目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。
トルク値をこまめに変えての作業に最適です。

設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。

トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。

アナログ目盛

収納袋付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.