品番: EA723PB-20

品名: 10-50cNm [ESD]トルクドライバー(3.5mmHex軸用)



販売価格	18,200円(税抜)/20,020円(税込)				
カタログ価 格	18,200円(税抜)/20,020円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/10/20 17:35現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0514ページ				





仕様

I TAN					
メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB8316.A10-50cNmESD		
精度	±6%				
導電性グリップの為、静電気を逃がします。					
低トルク値対応タイプ					
視認しやすいアナログ目盛					
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。					
トルク範囲	0.1~0.5N·m	全長	124mm		
重量(g)	56	適合ビット	両頭タイプ		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.