品番：EA723PB-33

品名：0.4-2.0Nm/1.0Nm ﾄﾙｸﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ(ﾌﾟﾘｾｯﾄ型)

販売価格	15,100円（税抜）／ 16,610円（税込）			
カタログ価格	15,100円（税抜）／16,610円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/19 00:30現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0513ページ			

仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB8314.M1.0Nm
初期設定トルク(N･m)	1	トルク範囲(N･m)	0.4～2.0
全長(mm)	141	精度	±6%
重量(g)	112		
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)			
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。			
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。			
ビットはマグネットで保持します。			
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。			
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。			
スローアウェイ式のチップ交換に。			
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。			
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。			

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.