

品番：EA723RA-2

品名：40-180N・m/58-100mm トルクレンチ(フックレンチ型)



販売価格	84,000円(税抜)／ 92,400円(税込)			
カタログ価格	84,000円(税抜)／92,400円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/14 03:51現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0522ページ			



＜トルクレンチの選別＞

- ・デジタル型
電圧不足による誤差を防止し、トルク値に達した時、音や振動で知らせるようになっています。設定トルクを受けます。設定値をメモリーに記憶します。
- ・ダイヤル型
トルク値をダイヤルのメモリで読むようにしています。読み取りで誤差の発生が少なく、高い精度によるトルク値の計測にも使われます。
- ・プリセット型
トルク設定は六角レンチで調整し、設定値はトルクレンチのダイヤルで読み取ります。設定値を記憶してから使います。金型やナット等を交換する作業に役立ちます。

トルクレンチの選別

製品仕様と選別仕様との違いを説明します。

製品仕様：40～180N・m / 58～100mm

選別仕様：40～180N・m / 58～100mm

※選別仕様は、製品仕様と異なり、精度が±3%以内です。

仕様

メーカー	旭金属工業 (ASAHI)	型番	LCK4000
ヘッド差込部	φ 18mm	トルク範囲(N・m)	40～180
最小目盛(N・m)	2.0	本体全長	455mm
本体重量	1350g	精度	±3%
ナット外径(mm)	58～65・65～70・70～75・80～85・92～100	100mm時全長	550～565mm
ケースサイズ	520(W)×180(D)×63(H)mm	ヘッド部全長(mm)	112～126mm
総重量	4.3kg		

トルク設定値に達したとき、音と感触で締め付け完了を通知します。