

品番：EA723S-11

品名：2 - 30cN・m トルクドライバー



販売価格	70,200円(税抜) / 77,220円(税込)		
カタログ価格	70,200円(税抜) / 77,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 06:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0502ページ		



タイプA: トルク値を固定させるための六角レンチが付属。またグリップエンドが回転し、早回しが可能です。



【トルクドライバーの仕様】
●トルク値を固定させるための六角レンチが付属。
●グリップエンドが回転し、早回しが可能です。
●トルク値の調整は、グリップエンドの回転によって行われます。
●トルク値の調整は、グリップエンドの回転によって行われます。
●トルク値の調整は、グリップエンドの回転によって行われます。

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	775/3
全長	105mm	差込角	1/4"
タイプ	A	精度	±6%
トルク範囲	2~30cNm	最小目盛	0.2cNm
重量(g)	99		

品番によってタイプ別の特長があります。

グリップエンドが回転するので早回しが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.