

品番：EA723S-21A

品名：4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル)



販売価格	64,800円(税抜) / 71,280円(税込)		
カタログ価格	64,800円(税抜) / 71,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/10 20:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



＜トルクレンチの機能＞

- アジャスタブルは、必要な値をあらかじめセットし、トルク値に達した時、音や振動で知らせることで、目視確認で作業の完了を確認し、トルクオーバーによる損傷を防止します。設定値を記憶し、設定値を超過するまで音や振動を繰り返します。
- ダイアル型とデジタル型との違いは、デジタル型は、デジタル表示で設定値を表示し、設定値に達した時、音や振動で知らせることで、作業の完了を確認し、トルクオーバーによる損傷を防止します。
- プリセット型は、トルク設定は、トルクレンチのダイヤルで設定し、設定値に達した時、音や振動で知らせることで、作業の完了を確認し、トルクオーバーによる損傷を防止します。



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	730N/2
トルク範囲(N・m)	4~20	最小目盛(N・m)	0.2
全長(mm)	275	重量(g)	737
ヘッド差込角	9×12mm	精度	±3%
多目的に使えるヘッド交換式			
設定値がひと目でわかる数字表示			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.