

品番：EA723S-21A

品名：4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル)



販売価格	64,800円(税抜) / 71,280円(税込)		
カタログ価格	64,800円(税抜) / 71,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 17:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



＜トルクレンチの機能＞

- アジャスタブルは、必要な値をあらかじめセットし、トルク値に達した時、音や振動で知らせることで、目視確認で作業の完了を確認し、トルクオーバーによる過剰トルクを防止します。設定値もごまかしの少ない高精度です。
- ダイアル型とデジタル型とのメリットを兼ね備えた機種です。置き針式であるデジタル型に比べて、高精度のトルク値の表示にも使われます。
- プリセット型：トルク設定は方向性で済ませ、この設定値は、トルクレンジディスプレイで設定値を確認してから使えます。多数のセット等名義の名前が記憶されています。



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	730N/2
トルク範囲(N・m)	4~20	最小目盛(N・m)	0.2
全長(mm)	275	重量(g)	737
ヘッド差込角	9×12mm	精度	±3%
多目的に使えるヘッド交換式			
設定値がひと目でわかる数字表示			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.