

品番 : EA723S-22

品名 : 10- 50N·m トルクレンチ(アジヤスタブル)



販売価格	66,500円(税抜)／73,150円(税込)		
カタログ価格	66,500円(税抜)／73,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 18:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730N/5
トルク範囲(N·m)	10~50	最小目盛(N·m)	0.25
全長(mm)	330	重量(g)	831
ヘッド差込角	9×12mm	精度	±3%
多目的に使えるヘッド交換式			
設定値がひと目でわかる数字表示			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.