品番: EA723S-23

品名:20-100N·mトルクレンチ(アジャスタブル)



販売価格	<b>74,300円</b> (税抜)/81,730円(税込)				
カタログ価 格	74,300円(税抜)/81,730円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/14 05:21現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0503ページ				









## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730N/10		
トルク範囲(N·m)	20~100	最小目盛(N·m)	0.5		
全長(mm)	386	重量(g)	988		
ヘッド差込角	9×12mm	精度	±3%		
多目的に使えるヘッド交換式					
設定値がひと目でわかる数字表示					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.