


品番：EA723S-26

品名：25-130N・m トルクレンチ(アジ ャスタブル)



販売価格	78,600円(税抜) / 86,460円(税込)		
カタログ価格	78,600円(税抜) / 86,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/27 03:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



(トルクレンチの理解)
● アジスタブル型
必要な値を設定し、トルクが到達した時、音や振動で知らせることで、作業員が正確なトルクを確保できます。
● デジタル型
トルク値をデジタル表示のメーターで読み取ることができます。精度が高く、デジタル表示で設定値を確認して作業を行います。
● プリセット型
トルク設定は六角レンチ調整で、この状態で、トルクレンチのダイヤルで設定値を確認して作業を行います。多数のプリセット値を設定することができます。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730N/12
全長	421mm	トルク範囲	25~130N・m
最小目盛	0.5N・m	ヘッド差込角	14×18mm
精度	±3%	重量	1128g
多目的に使えるヘッド交換式のトルクレンチ			
設定値がひと目でわかる数字表示			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.