


品番：EA723S-27

品名：40-200N・m トルクレンチ(アジ ャスタブル)



販売価格	84,600円(税抜) / 93,060円(税込)		
カタログ価格	84,600円(税抜) / 93,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 17:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



(トルクレンチの仕様)  
●アジスタブル型  
設定する値を常に表示し、目視で確認しながらトルク調整が可能です。  
●ダイヤル型  
トルク調整ダイヤルのメッキで誤差を低減し、高精度を実現しています。  
●デジタル表示  
トルク設定はデジタル表示で確認し、設定値を一目で確認できます。  
※各部の寸法は図面に準じます。



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730N/20
全長	467mm	トルク範囲	40~200N・m
最小目盛	1N・m	ヘッド差込角	14×18mm
精度	±3%	重量	1264g
多目的に使えるヘッド交換式のトルクレンチ			
設定値がひと目でわかる数字表示			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.