


品番：EA723S-27

品名：40-200N・m トルクレンチ(アジ ャスタブル)



販売価格	84,600円(税抜) / 93,060円(税込)		
カタログ価格	84,600円(税抜) / 93,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/27 03:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



(トルクレンチの仕様)
●アジスタブル型
設定する値を常に表示し、目視で確認しながらトルクを調整し、設定した値に到達すると自動的にトルクを停止させます。
●ダイヤル型
トルク値をダイヤルのメーターで読み取ります。目視で確認しながらトルクを調整し、設定した値に到達すると自動的にトルクを停止させます。
●デジタル型
トルク値はデジタルディスプレイで表示されます。目視で確認しながらトルクを調整し、設定した値に到達すると自動的にトルクを停止させます。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730N/20
全長	467mm	トルク範囲	40~200N・m
最小目盛	1N・m	ヘッド差込角	14×18mm
精度	±3%	重量	1264g
多目的に使えるヘッド交換式のトルクレンチ			
設定値がひと目でわかる数字表示			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.