品番: EA723S-27

品名:40-200N·mトルクレンチ(アジャスタブル)



販売価格	84,800円 (税抜)/93,280円(税込)				
カタログ価 格	84,800円(税抜)/93,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/14 06:56現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0504ページ				



設定値がひと目でわかる数字表示









仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730N/20		
全長	467mm	トルク範囲	40~200N·m		
最小目盛	1N·m	ヘッド差込角	14×18mm		
精度	±3%	重量	1264g		
多目的に使えるヘッド交換式のトルクレンチ					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.