


品番：EA723S-27

品名：40-200N・m トルクレンチ(アジ ャスタブル)



販売価格	84,600円(税抜) / 93,060円(税込)		
カタログ価格	84,600円(税抜) / 93,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 18:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



(トルクレンチの仕様)  
●アジスタブル型  
必要に応じてヘッド交換式に設定し、トルク範囲を設定した際、目印でわかるように、デジタルディスプレイに設定トルクを表示します。目印の色を必要に応じて変更可能です。  
●ダイヤル型  
トルク調整ダイヤルのメモリで読むようにしたものです。標準針式で調整が簡単かつ正確に読み取るためのトルク値の計測にも使われます。  
●プリセット型  
トルク設定は六角レンチ調整で、ここで調整し、トルクスコープで設定値を確認してご利用します。多数のヘッド等交換可能な作業に利用します。



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730N/20
全長	467mm	トルク範囲	40~200N・m
最小目盛	1N・m	ヘッド差込角	14×18mm
精度	±3%	重量	1264g
多目的に使えるヘッド交換式のトルクレンチ			
設定値がひと目でわかる数字表示			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.