


品番：EA723S-28

品名：80-400N・m トルクレンチ(アジャスタブル)



販売価格	123,300円(税抜) / 135,630円(税込)		
カタログ価格	123,300円(税抜) / 135,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 17:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



〈トルクレンチの仕様〉

- アジャスタブル型
必要な扭矩をあらかじめセットし、トルク到達した時、音や振動でわかるようにし、デジタルディスプレイが設定したトルクを表示します。扭矩範囲を必要に応じて変更できます。
- ダイヤル型
トルク調整ダイヤルのメモリで読むようにしたものです。直読計式で調整が簡単です。直読計式によるトルク値の計測にも使われます。
- プリセット型
トルク設定は六角レンチ調整で、ここで調整し、トルクスコープで設定値を確認して使えます。多数のヘッド等交換が必要な場合に便利です。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730N/40
全長	607mm	トルク範囲	80~400N・m
最小目盛	2N・m	ヘッド差込角	14×18mm
精度	±3%	重量	1655g
多目的に使えるヘッド交換式のトルクレンチ			
設定値がひと目でわかる数字表示			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.