

品番 : EA723S-28

品名 : 80-400N·m トルクレンチ(アジヤスタブル)



販売価格	123,300円(税抜) / 135,630円(税込)		
カタログ価格	123,300円(税抜) / 135,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 19:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730N/40
全長	607mm	トルク範囲	80~400N·m
最小目盛	2N·m	ヘッド差込角	14×18mm
精度	±3%	重量	1655g

多目的に使えるヘッド交換式のトルクレンチ

設定値がひと目でわかる数字表示

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.