


品番：EA723S-28

品名：80-400N・m トルクレンチ(アジ ャスタブル)



販売価格	123,300円(税抜) / 135,630円(税込)		
カタログ価格	123,300円(税抜) / 135,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/27 04:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



**(トルクレンチの仕様)**

- アジスタブル型  
必要な値を設定し、目印でわかるように、調整レバーを回して設定トルクを調整します。調整範囲をゼロから最大まで調整できます。
- ダイヤル型  
トルク調整ダイヤルのメトリックで読み取った値です。標準計式で調整範囲が広くなるため、調整範囲によるトルク値の計測にも変わります。
- プリセット型  
トルク設定は六角レンチ交換で、ここで調整し、トルクレンチディスプレイで設定値を確認して作業します。多数のプリセット等調整が必要な作業に適しています。



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730N/40
全長	607mm	トルク範囲	80~400N・m
最小目盛	2N・m	ヘッド差込角	14×18mm
精度	±3%	重量	1655g
多目的に使えるヘッド交換式のトルクレンチ			
設定値がひと目でわかる数字表示			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.