


品番：EA723S-31

品名：1 - 20N・m/1/4"DR [デジ タル]トルクレンチ



販売価格	91,600円(税抜)／100,760円(税込)		
カタログ価格	91,600円(税抜)／100,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/14 11:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0520ページ		



（トルクレンチの機能）
●デジタルディスプレイ
数値表示機能とゼロリセット機能、トルク値に達した時に音や振動で知らせることで、作業の正確性を確保し、設定トルクを超過するのを防止します。
●ゼロリセット機能
トルク値をゼロリセット機能でリセットすることが可能です。作業の正確性を確保し、設定トルクを超過するのを防止します。
●ゼロリセット機能
トルク値をゼロリセット機能でリセットすることが可能です。作業の正確性を確保し、設定トルクを超過するのを防止します。



仕様

メーカー	 STAHLWILLE (スタビレー)	型番	701/2
全長	210mm	精度	±4%
ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現			
差込角	1/4”	トルク範囲	1～20N・m
プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適			
電池	3.6Vリチウムイオン電池(付属)		
80ギアのハイグレードトルクレンチ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.