品番: EA723S-41

品名:10-50N·m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)



販売価格	87,700円(税抜)/96,470円(税込)				
カタログ価 格	87,700円(税抜)/96,470円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 06:50現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0503ページ				













仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	730FIX/5
全長	330mm	精度	±3%
トルク範囲	10~50N·m	最小目盛	0.25N·m
ヘッド差込角	9×12mm	付属品	いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用 シール

多目的に使えるヘッド交換式

設定値がひと目で分かる数字表示

●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.