

品番 : EA723S-41

品名 : 10- 50N·m トルクレンチ(ジヤスタブル/プリセット型兼用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 87,600円(税抜)／96,360円(税込) | | |
| カタログ価格 | 87,600円(税抜)／96,360円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/18 19:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0493ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------|------|-----------------------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 730FIX/5 |
| 全長 | 330mm | 精度 | ±3% |
| トルク範囲 | 10~50N·m | 最小目盛 | 0.25N·m |
| ヘッド差込角 | 9×12mm | 付属品 | いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用シール |

多目的に使えるヘッド交換式

設定値がひと目で分かる数字表示

●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.