

品番：EA723S-41

品名：10- 50N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)



販売価格	87,600円(税抜) / 96,360円(税込)		
カタログ価格	87,600円(税抜) / 96,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 17:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0493ページ		



(トルクレンチの理解)  
●プリセット型  
希望する値を設定し、トルク値に達した時、音や振動で知らせます。設定トルクを超過すると、自動的に停止します。  
●ダイヤル型  
ダイヤルをダイヤルのメモリで読むようにしたものです。標準計式で測定範囲が狭く、高精度の値によるトルク値の計測にも使われます。  
●プリセット型  
トルク設定は内部種別レンチ調整で、この図解は、トルクレンチがスタートで設定値を超過してからの表示です。多数のソフト等を使用する作業に用いられます。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730FIX/5
全長	330mm	精度	±3%
トルク範囲	10~50N・m	最小目盛	0.25N・m
ヘッド差込角	9×12mm	付属品	いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用シール

多目的に使えるヘッド交換式

設定値がひと目で分かる数字表示

●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。

株式会社エスコ  
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.