

品番 : EA723S-42

品名 : 20-100N·m トルクレンチ(ジヤスタブル/フリセット型兼用)



販売価格	93,600円(税抜)／102,960円(税込)		
カタログ価格	93,600円(税抜)／102,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 18:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0493ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730FIX/10
全長	386mm	精度	±3%
付属品	いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用シール	トルク範囲	20~100N·m
最小目盛	0.5N·m	ヘッド差込角	9×12mm
重量(g)	988		
多目的に使えるヘッド 交換式			
設定値がひと目で分かる数字表示			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.