品番: EA723S-43

品名:25-130N·m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)



販売価格	97,100円(税抜)/106,810円(税込)				
カタログ価 格	97,100円(税抜)/106,810円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 06:56現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0504ページ				









●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。





仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730FIX/12			
全長	421mm	精度	±3%			
トルク範囲	25~130N·m	最小目盛	0.5N·m			
重量(g)	1128	付属品	いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用 シール			
多目的に使えるヘッド 交換式						
設定値がひと目で分かる数字表示						
ヘッド差込角	14×18mm					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.