

品番：EA723S-43

品名：25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)



販売価格	97,000円(税抜) / 106,700円(税込)		
カタログ価格	97,000円(税抜) / 106,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/27 03:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



(トルクレンチの理解)
●アジャスタブル型
希望する値を設定し、トルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。
●ダイヤル型
トルク調整ダイヤルのメモリで設定した値に合わせ、デジタル式で測定可能な範囲でトルク調整を行います。
●プリセット型
トルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。
※各部の仕様は最新カタログに準じます。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730FIX/12
全長	421mm	精度	±3%
トルク範囲	25~130N・m	最小目盛	0.5N・m
重量(g)	1128	付属品	いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用シール
ヘッド差込角	14×18mm		
多目的に使えるヘッド 交換式			
設定値がひと目で分かる数字表示			
●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.