

品番：EA723S-43

品名：25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)



販売価格	97,000円(税抜) / 106,700円(税込)		
カタログ価格	97,000円(税抜) / 106,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 18:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



(トルクレンチの理解)
●アジャスタブル型
希望する値を設定し、トルク範囲に達した時、音や振動で知らせるようになり、デジタルディスプレイに設定したトルク値を表示、調整範囲を越えた状態になると音鳴ります。
●ダイヤル型
トルク調整ダイヤルのメモリで読むようにしたものです。標準針式で調整範囲が狭く、目視の読みによるトルク値の計測にも関わります。
●プリセット型
トルク設定は六角レンチ調整で、ここで調整し、トルクレンジディスプレイで設定値を確認してご利用します。多数のセット等調整が必要な場合に便利です。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730FIX/12
全長	421mm	精度	±3%
トルク範囲	25~130N・m	最小目盛	0.5N・m
重量(g)	1128	付属品	いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用シール
ヘッド差込角	14×18mm		
多目的に使えるヘッド 交換式			
設定値がひと目で分かる数字表示			
●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.