品番: EA723S-45

品名:80-400N·m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)



販売価格	145,700円 (税抜)/ 160,270円(税込)				
カタログ価 格	145,700円(税抜)/160,270円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 07:08現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0504ページ				









仕様

IT id.						
メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730FIX/40			
全長	607mm	精度	±3%			
トルク範囲	80~400N·m	最小目盛	2N·m			
付属品	いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用 シール	重量(g)	1655			
多目的に使えるヘッド 交換式						
ヘッド差込角 14×18mm						
設定値がひと目で分かる数字表示						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.