

品番：EA723S-51

品名：1- 10N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジ ャスタブル)



販売価格	311,600円(税抜) / 342,760円(税込)		
カタログ価格	311,600円(税抜) / 342,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/10 20:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0493ページ		



(トルクレンチの種類の)
 ●デジタル型
 トルク値をデジタルメモリで記憶するタイプです。音や振動でわかるトルク値に達した時に、音や振動でわかるトルク値を受けます。設定値をメモリの表示で確認できます。
 ●ダイヤル型
 トルク値はダイヤルメモリで読み取ります。音や振動でわかるトルク値に達した時に、音や振動でわかるトルク値を受けます。設定値をダイヤルの表示で確認できます。
 ●アナログ型
 トルク値はアナログメーターで読み取ります。音や振動でわかるトルク値に達した時に、音や振動でわかるトルク値を受けます。設定値をメーターの表示で確認できます。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	714R/1
全長	226mm	差込角	1/4"
トルク範囲	1~10N・m	トルク偏差値	±2%, ±1digit
角度偏差値	±1%, ±1digit	重量	432g
電源	単4アルカリ電池(付属)		

- 左右両ねじに使用可能
- 多目的に使えるヘッド交換式
- インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
- トルクと角度を同時に表示。
- 4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。
- ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.