

品番：EA723S-51

品名：1- 10N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジ ャスタブル)



販売価格	311,600円(税抜) / 342,760円(税込)		
カタログ価格	311,600円(税抜) / 342,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 15:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0493ページ		



(トルクレンチの注意)

- アジスタブル機能
必要な値をあらかじめセットし、トルク値に達した時、音や振動でわかるように設定した値を保持して設定トルクを受けます。設定値を越えることはできません。
- ディザイアム
トルク値をダイヤル式のメモリで読むようにしたものです。読み方次第で誤差が生じやすくなります。正確な値によるトルク値の計測にも使われます。
- プリセットモード
トルク設定は六角レンチを差し込んで確認し、トルクレンチディスプレイで数値を確認してから使えます。金型やナット等を確かな作業に役立っています。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	714R/1
全長	226mm	差込角	1/4"
トルク範囲	1~10N・m	トルク偏差値	±2%, ±1digit
角度偏差値	±1%, ±1digit	重量	432g
電源	単4アルカリ電池(付属)		

左右両ねじに使用可能

多目的に使えるヘッド交換式

インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。

トルクと角度を同時に表示。

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.