

品番 : EA723S-51

品名：1-10N·m/1/4"DR トルクレンチ(ジヤスタブル)



販売価格	311,600円(税抜)／342,760円(税込)		
カタログ価格	311,600円(税抜)／342,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/18 19:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0493ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	714R/1
全長	226mm	差込角	1/4"
トルク範囲	1~10N・m	トルク偏差値	±2%, ±1digit
角度偏差値	±1%, ±1digit	重量	432g
電源	単4アルカリ電池(付属)		

左右両ねじに使用可能

多目的に使えるヘッド交換式

インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。

トルクと角度を同時に表示。

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.