

品番：EA723S-52

品名：2- 20N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 311,600円(税抜) / 342,760円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 311,600円(税抜) / 342,760円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/10 18:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0493ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |                   |        |              |
|-------|-------------------|--------|--------------|
| メーカー  | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番     | 714R/2       |
| 全長    | 226mm             | 差込角    | 1/4"         |
| トルク範囲 | 2~20N・m           | トルク偏差値 | ±2%, ±1digit |
| 角度偏差値 | ±1%, ±1digit      | 重量     | 442g         |
| 電源    | 単4アルカリ電池(付属)      |        |              |

左右両ねじに使用可能

多目的に使えるヘッド交換式

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。

トルクと角度を同時に表示。

インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.