品番: EA723S-54

品名: 6-60N·m/3/8"DRトルクレンチ(アジャスタブル)



販売価格	328,200円(税抜)/361,020円(税込)				
カタログ価 格	328,200円(税抜)/361,020円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/14 06:56現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0504ページ				







仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	714R/6
全長	393mm	差込角	3/8"
トルク範囲	6~60N·m	トルク偏差値	±2%, ±1digit
角度偏差値	±1%, ±1digit	重量	965g
電源	単4アルカリ電池(付属)		

左右両ねじに使用可能

多目的に使えるヘッド交換式

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。

トルクと角度を同時に表示。

インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.