品番: EA723S-55

品名:10-100N·m/1/2"DRトルクレンチ(アジャスタブル)



販売価格	342,200円 (税抜)/ 376,420円(税込)				
カタログ価格	342,200円(税抜)/376,420円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/14 07:08現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0504ページ				







仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	714R/10
全長	466mm	差込角	1/2"
トルク範囲	10~100N·m	トルク偏差値	±2%, ±1digit
角度偏差値	±1%, ±1digit	重量	1232g
電源	単4アルカリ電池(付属)		

左右両ねじに使用可能

多目的に使えるヘッド交換式

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。

トルクと角度を同時に表示。

インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.