品番: EA723S-56

品名:20-200N·m/1/2"DRトルクレンチ(アジャスタブル)



販売価格	346,600円(税抜)/381,260円(税込)				
カタログ価 格	346,600円(税抜)/381,260円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/14 07:08現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0504ページ				











## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	714R/20
トルク偏差値	±2%, ±1digit	角度偏差値	±1%, ±1digit
電源	単4アルカリ電池×4本(付属)	差込角	1/2"
トルク範囲	20~200N·m	全長	594mm
重量	1663g		

左右両ねじに使用可能

多目的に使えるヘッド交換式

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.