

品番：EA723S-56

品名：20-200N・m/1/2"DRトルクレンチ(アジャスタブル)



販売価格	346,000円(税抜) / 380,600円(税込)		
カタログ価格	346,000円(税抜) / 380,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/27 03:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0494ページ		



(トルクレンチの種類の説明)

- アジャスタブル型
電圧不足警報お知らせセットし、トルク値に達し応答、音や振動でわかるトルク値をあらかじめ設定して設定トルクを受えます。設定値を越えたときは音を鳴らします。
- ディアル型
トルク値をダイヤルのメモリで読むようにしたものです。読み方によって誤差が減少する、高い精度によるトルク値の計測にも使われます。
- プリセット型
トルク設定は六角レンチを使い、ここで設定したトルクレンジディスプレイで数値を確認して使えます。金型やナット等を確かな作業に役立っています。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	714R/20
トルク偏差値	±2%, ±1digit	角度偏差値	±1%, ±1digit
電源	単4アルカリ電池×4本(付属)	差込角	1/2"
トルク範囲	20~200N・m	全長	594mm
重量	1663g		

左右両ねじに使用可能

多目的に使えるヘッド交換式

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.