品番: EA723S-57

品名:40-400N·m/3/4"DRトルクレンチ(アジャスタブル)



販売価格	386,200円(税抜)/ 424,820円(税込)				
カタログ価格	386,200円(税抜)/424,820円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/14 06:50現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0504ページ				



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	714R/40
トルク偏差値	±2%, ±1digit	角度偏差値	±1%, ±1digit
電源	単4アルカリ電池×4本(付属)	差込角	3/4"
トルク範囲	40~400N·m	全長	737mm
重量	2275g		

左右両ねじに使用可能

多目的に使えるヘッド交換式

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.