

品番：EA723S-62

品名：6- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)



販売価格	68,900円(税抜) / 75,790円(税込)		
カタログ価格	68,900円(税抜) / 75,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/10 18:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730/5QUICK-JP
トルク範囲(N・m)	6~50	最小目盛(N・m)	2
全長(mm)	315	重量(g)	805
ヘッド差込角	9×12mm	精度	±3%

ヘッド交換式のトルクレンチ

ロックレバーを押し上げ、トルク目盛をスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。

ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。

所定のトルクに達すると「カチッ」という音とともに手に伝わる感触で感知できるので、騒音の中でも確実に設定可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.