

品番 : EA723S-62

品名 : 6- 50Nm トルクレンチ(アジヤスタブル)



販売価格	68,900円(税抜)／75,790円(税込)		
カタログ価格	68,900円(税抜)／75,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/18 18:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730/5QUICK-JP
トルク範囲(N·m)	6~50	最小目盛(N·m)	2
全長(mm)	315	重量(g)	805
ヘッド差込角	9×12mm	精度	±3%
ヘッド交換式のトルクレンチ			
ロックレバーを押し上げ、トルク目盛をスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。			
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。			
所定のトルクに達すると「カチッ」という音とともに手に伝わる感触で感知できるので、騒音の中でも確実に設定可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.