

品番：EA723S-65

品名：40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル)



販売価格	82,100円(税抜) / 90,310円(税込)		
カタログ価格	82,100円(税抜) / 90,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 17:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0494ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	730/20QUICK-JP
トルク範囲(N.m)	40~200	最小目盛(N・m)	5
全長(mm)	455	重量(g)	1250
ヘッド差込角	14×18mm	精度	±3%

ヘッド交換式のトルクレンチ。

ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。

ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。

所定のトルクに達すると“カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.