

# 品番 : EA723TA-4

品名 : 40 -200 N·m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチエット式)



販売価格	15,600円(税抜)／17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜)／17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 287 (2026/02/02 19:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0496ページ		



## 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	73010
精度	±3%	差込角	1/2"
ギア数	45歯	送り角	8°
トルク範囲	40~200N·m	最小目盛	1N·m
全長	500mm	重量	1200g
ラチエット部は左右切替式			
測定方向は右方向(時計回り)のみです。逆ねじには非対応です。			
向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.