


品番：EA723TA-8

品名：150-750 N.m(3/4"DR)トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	91,900円(税抜) / 101,090円(税込)		
カタログ価格	91,900円(税抜) / 101,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/09 15:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0496ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	74017
精度	±3%	差込角	3/4"
ギア数	45歯	送り角	8°
トルク範囲	150~750N・m	最小目盛	1N・m
全長	1150mm	重量	5600g

ラチェット部は左右切替式

測定方向は右方向(時計回り)のみです。逆ねじには非対応です。

向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.