

# 品番 : EA723TA-8

品名 : 150-750 N.m(3/4"DR)トルクレンチ(ラチェット式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 91,900円(税抜)／101,090円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 91,900円(税抜)／101,090円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/02/02 20:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0496ページ                      |      |   |



## 仕様

|  |               |      |       |
|--|---------------|------|-------|
| メーカー   | SIGNET(シグネット) | 型番   | 74017 |
| 精度   | ±3%           | 差込角  | 3/4"  |
| ギア数  | 45歯           | 送り角  | 8°    |
| トルク範囲  | 150~750N·m    | 最小目盛 | 1N·m  |
| 全長   | 1150mm        | 重量   | 5600g |
| ラチェット部は左右切替式   |               |      |       |
| 測定方向は右方向(時計回り)のみです。逆ねじには非対応です。                       |               |      |       |
| 向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。 |               |      |       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.