


品番 : EA723TA-9

品名 : 300-1000N.m(1 "DR)トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	119,000円(税抜) / 130,900円(税込)		
カタログ価格	119,000円(税抜) / 130,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/18 01:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0506ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	74018
精度	±3%	差込角	1"
ギア数	45歯	送り角	8°
トルク範囲	200~1000N・m	最小目盛	2N・m
全長	1250mm	重量	7200g

ラチェット部は左右切替式

測定方向は右方向(時計回り)のみです。逆ねじには非対応です。

向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.