品番: EA723VA-123

品名: 40-200N.m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	41,100円(税抜)/ 45,210円(税込)				
カタログ価 格	41,100円(税抜)/45,210円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 05:53現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0505ページ				





設定されたトルク値に達すると、クリック音とともに振動が手に届くため、クリック音が聞きづらい環境でも締め付け完了を判断できます

仕様

メーカー	Wera	型番	343966			
商品名	C3	差込角	1/2"			
トルク範囲(N·m)	40~200	最小目盛(N·m)	1			
全長(mm)	510	重量(g)	1457			
精度±3%						
ラチェット部は左右切替式						

測定方向は右方向(時計回り)のみです

利便性の高いラチェット式

代替品



品番 EA723TA-4

コメント 全長:500mm、重量:1200g

株式会社エスコ