


品番：EA723VA-124

品名：60-300N.m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	50,400円(税抜) / 55,440円(税込)		
カタログ価格	50,400円(税抜) / 55,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/10 17:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0495ページ		



設定されたトルク値に達すると、クリック音とともに振動が手に届くため、クリック音が聞きづらい環境でも締め付け完了を判断できます

仕様

メーカー	Wera	型番	343967
商品名	C4	差込角	1/2"
トルク範囲(N・m)	60~300	最小目盛(N・m)	1
全長(mm)	595	重量(g)	1730
精度	±3%		
利便性の高いラチェット式			
ラチェット部は左右切替式			
測定方向は右方向(時計回り)のみです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.