

品番：EA723VE-2

品名：10- 50Nm(9x12mm)トルクレンチ(7°リセット型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 32,100円(税抜) / 35,310円(税込) | | |
| カタログ価格 | 32,100円(税抜) / 35,310円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/04 02:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0495ページ | | |



既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます

仕様

| | | | |
|---------------|--------|------------|--------|
| メーカー | Wera | 型番 | 075671 |
| 商品名 | XP2 | トルク範囲(N・m) | 10~50 |
| 最小目盛(N・m) | 10 | 全長(mm) | 262 |
| 重量(g) | 360 | 精度 | ±2% |
| ヘッド差込角 | 9×12mm | | |
| 多目的に使えるヘッド交換式 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.