


品番：EA723VE-4

品名：20-250Nm(14x18mm)トルクレンチ/7°リセット型



販売価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
カタログ価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/11 22:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0495ページ		



既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます

### 仕様

メーカー	Wera	型番	075673
商品名	XP4	トルク範囲(N・m)	20~250
最小目盛(N・m)	20	全長(mm)	457
重量(g)	1200	精度	±2%
ヘッド差込角	14×18mm		

多目的に使えるヘッド交換式

●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.