

品番：EA723VH-100

品名：1.2- 3.0N.m トルクドライバースセット(アジャスタブル)



販売価格	31,100円(税抜) / 34,210円(税込)		
カタログ価格	31,100円(税抜) / 34,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/06/24 18:10現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0512ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	059293
ドライバーハンドル	六角軸1/4"×155mm	(+)ビット	#1・#2・#3
(-)ビット	5.5mm	ポジビット	#1・#2・#3
TORXビット(イジリ止付)	T10・T15・T20・T25・T30	ヘックスプラスビット	3・4・5・6mm
トルク範囲	1.2~3.0N・m	最小目盛	0.1N・m
精度	±6%		
ラピッドアダプター式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.