

品番 : EA723VR-11

品名 : 3.0- 6.0N·m トルクドライバー(フリセット型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 16,200円(税抜)／17,820円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 16,200円(税抜)／17,820円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/15 11:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0512ページ                      |      |   |



## 仕様

|            |         |              |        |
|------------|---------|--------------|--------|
| メーカー       | Wera    | 型番           | 074717 |
| 商品名        | 7462    | 初期設定トルク(N·m) | 3.0    |
| トルク範囲(N·m) | 3.0～6.0 | 全長(mm)       | 150    |
| 差込六角対辺     | 1/4"    | 精度           | ±6%    |
| 重量(g)      | 200     |              |        |

右回転用

ピストル型です。

クイックリリースビットホルダー付

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。

右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。

ラピッドアダプター式

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業に最適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

